

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	9 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Huvudängd L ₁	28 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
ISO-kod hållare	A12K SVVCR/L07
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Halsbredd L ₄	9 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
totallängd L	125 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200