



## Självtippande tråg med kran, Trågvolum: 900l



### Beställningsdata

Ordernummer	919925 900
GTIN	4017976160900
Artikelklass	96D

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust svetsad konstruktion av 3 mm stålplåt. Underrede med inbyggda gaffelfickor. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med polyamidäck. Rullspärr och tippåsning, säkerhetskedja mot glidning och tippning.

#### Förklaringstext:

**Tappkran** med sil för separering av vätska och fast material.

**Tippförloppet sker automatiskt när spärren lossas.**

Draglina för tipputlösning från trucksätet.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

### Teknisk beskrivning

Trågvolum	900 l
lyftförmåga	2000 kg
Gaffelfickor mått C	982 mm

höjd	1078 mm
Material hjul	Polyamid
Invändig inkörningsmått bredd	190 mm
avstånd, gaffelfickor B	582 mm
antal fasta hjul utan broms	2
vikt	184 kg
Tippsäkring	ja
Tippmekanism	Linsystem
Tappkran utförande	tappkran med sil
tippkanternas höjd med rullar	989 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Gaffelfickor mått D	90 mm
antal hjul	4
med gaffelfickor	ja
Gaffelfickor mått A	190 mm
Bredd	1661 mm
Invändig inkörningsmått höjd	90 mm
Ø hjul	200 mm
Linsystem	ja
Längd	1294 mm
Färg	briljantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
höjd utan rullar	837 mm
Produktslag	Tippbehållare