

**Stickstålsplatta neutral, HBX25, Spårbredd w: 3,1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273010 3,1
GTIN	4045197942326
Artikelklass	22D

Beskrivning**Användningsdata:**

Endast i kombination med sticksvärd nr 273000.

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
Skärmaterial	VHM
Spårbredd w	3,1 mm
Beläggning	TiN
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HBX25
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för stick svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
GG(G)	lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
torrt	lämplig		