

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga sv ngningsd mpad, konisk form, HSK-A 63, G nga M × L1: M10X174****Best llningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 307038 M10X174 |
| GTIN | 4045197942883 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utf rande:**

Med RFID/balluff-sp nneh l. Koniskt utf rande. **Vibrationsd mpat utf rande, f ste med vibrationsd mpad k rna.**

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

F rl ngning nr 301342, reducereing nr 301344, kylmedelsr r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

Densimet-f sten resp. f rl ngningar av massiv h rdmetall f r kopierfr sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

utkragningl ngd A-m tt: 200 mm

H ldiameter D₁: 10,5 mm

  D₂: 18 mm

Utv ndig-  D: 40 mm

Effektiv l ngd L₁: 174 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|--------|
| Effektiv l ngd L ₁ | 174 mm |
| utkragningl ngd A-m tt | 200 mm |
| Utv ndig-  D | 40 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| gängaM | M10×174 |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Håldiameter D ₁ | 10,5 mm |
| fäste | HSK-A 63 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Svängning | dämpad |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |