

Garant**Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × L1: M12X231****Beställningsdata**

Ordernummer	301313 M12X231
GTIN	4045197942845
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:****Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.****Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	12,5 mm
L ₂	7,5 mm
utkragningslängd A-mått	250 mm
Ø D ₂	21 mm
gängaM	M12×231
Effektiv längd L ₁	231 mm
Utvändig-Ø D	44 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga