

**Garant****Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × L1: M16X231****Beställningsdata**

Ordernummer	301313 M16X231
GTIN	4045197942852
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:****Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.****Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	7,5 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	17 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
utkragningslängd A-mått	250 mm
gängaM	M16×231
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	231 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga