

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4030, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning f_z per tand	0,8 mm
Hörnradie	1 mm
Vändskärstjocklek S	3.18 mm
ISO-kod vändskär	XOMT060310ZZSR
Sort	HB4030
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm

Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	2 mm
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		