

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 40, G nga M × L ngd L1:
M12X125****Best llningsdata**

Ordernummer	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Cylindriskt utf rande.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

L ₂	5 mm
Effektiv l�ngd L ₁	125 mm
Utv�ndig-� D	34 mm
� D ₂	21 mm
g�ngaM	M12×125
H�ldiameter D ₁ tolerans IT6	12,5 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	144 mm
f�ste	SK 40
H�llare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga