

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M2,5X0,35****Beställningsdata**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ordernummer  | 130016 M2,5X0,35 |
| GTIN         | 4062406021962    |
| Artikelklass | 10N              |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Gängstigning                 | 0,35 mm    |
| Kärnhåls-Ø                   | 2,15 mm    |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 2,8 mm     |
| Gängdjup                     | 6,25 mm    |
| Toleransklass                | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass                | ISO 2 6H   |
| Toleransklass                | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass                | 6H +0,05   |
| Toleransklass                | 6H +0,20   |
| Toleransklass                | ISO 3 6G   |
| Toleransklass                | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass                | 7H         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleransklass         | 7HX  |
| Toleransklass         | 7G   |
| Toleransklass         | 7GX  |
| Toleransklass         | 6H +0,10                                     |
| Antal skär Z          | 3  |
| Skärmaterial          | HSS E  |
| Antal spånspår        | 3  |
| Skafftyrkant □        | 2,1 mm                                       |
| totallängd L          | 50 mm  |
| Norm                  | DIN 371                                      |
| Gäng-Ø                | 2,5 mm                                       |
| Gängtyp               | MF-LH  |
| gänga                 | 2,5  |
| Beläggning            | TiN  |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | DIN 13                                       |
| Skärfasform           | C  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål                   |
| Skärriktning          | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |