

Garant**HiRunER precisions-ER-hylschuckar, PSC-63 A=100, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	308542 25
GTIN	4045197944108
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är bearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetspännmutter (upp till 25000 varv/minut).

Fördel:

- **Utmärkt rundgångsnoggrannhet i systemet (chuck + spännhylsor + hylsmuttrar), 3µm rundgång med en 2µm-spännhylsa, 6µm Rundlauf med en 5µm-spännhylsa.**
- **Extrema hållkrafter (upp till faktor 2 jämfört med standard ER-chuckar).**
- **Vibrationsminskande effekt, tack vare tvådelad hylsmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive **precisionsspännmutter.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893, ER-spänntänger nr 308901 – 309432, haknyckel nr 628400, resp. momentnyckel nr 309749 resp. 628520.

OBS!:

- **Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.**
- **Använd inte spännmutter i kombination med tätningsbricka.**
- **Använd alltid precisionsspännhylschuck i kombination med precisionsspännmutter nr 309617.**
- **Används i kombination med Fahrion-spänntänger.**
- **Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spänntänger**

Bearbetningsstrategi: HSC

ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749: 25

spännvidd: 1 - 16 mm
utkragningslängd A-mått: 100 mm
Utvändig-Ø D: 44 mm
Lös ER-hylsmutter nr 309617: 25

Teknisk beskrivning

ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749	25
utkragningslängd A-mått	100 mm
Lös ER-hylsmutter nr 309617	25
Utvändig-Ø D	44 mm
För ER-spännhylsor	25
spännvidd	1 - 16 mm
fäste	PSC-63 A=100
Hållare norm	ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck