

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, SK 30 kort, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300463 25 |
| GTIN | 4045197944191 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

GARANT –

- **Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.**
- **Uppborrad genomgång.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningslängd A-mått: 55 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 25

Reservmutter HOLEX nr 309580: 25

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------------------------------|
| Utvändig-Ø D | 42 mm |
| High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 25 |
| För ER-spännhylsor | 25 |
| utkragningslängd A-mått | 55 mm |
| Reservmutter HOLEX nr 309580 | 25 |
| spännvidd | 1 - 16 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 1-16 mm |
| fäste | SK 30 kort |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Balluffchiphål | ja |
| Produktslag | Spänntångchuck |

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25

309680 25