

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M10X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M10X1
GTIN	4062406022341
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	10 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	25 mm
Skafftyrkant □	8 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	1 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Kärnhåls-Ø	9 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	100 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M10×1
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp