

Garant**Sågblads-adapter, med gänga, för sågblads-Ø: 40/50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Ni-ytbeläggning för förbättrat skydd mot slitage.

Användningsdata:

Tillsammans med cirkelsågblad för sågsystem. För spårfräsning och kapfräsning.

OBS!:

Hållare för sågblads-adapter med gänga, se katalog del 3. **Efterföljare till nr 179905.**

Teknisk beskrivning

Spännskruv-sats	219985 (TX15;4,2 Nm)
L ₁	35 mm
totallängd L _{tot}	36,8 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Ø D ₂	24 mm
Fästgänga M	M12
Antal fästhål	3
Hålcirkel fästhål	17,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Invändig	ja

Produktslag

Sågbladhållare

Tillbehör

Fästskruvsats 10 delar

219985