



Densimet verktygshållare för kopierfräsar med gänga, Ø d = 12 mm, Gänga M × Lges: M6X105



Beställningsdata

Ordernummer	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Artikelklass	31A

Beskrivning

Utförande:

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

Invändig: ja

Svängning: dämpad

Håldiameter D₁: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Effektiv längd L₁: 60 mm

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	6,5 mm
Effektiv längd L ₁	60 mm
Ø D ₂	10 mm
gängaM	M5
fäste	Ø d = 12 mm
Skaft-Ø d	12 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad

