

**Garant****Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1-8
GTIN	4062406035440
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant <input type="checkbox"/>	16 mm
Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	25,4 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	76,2 mm
Gängstigning	3,175 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
totallängd L	160 mm
Kärnhåls-Ø	22,15 mm
Varvper tum	8
Norm	DIN 376
Gängtyp	UNC

gänga	1-8 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp