

**Garant****ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	302755 25
GTIN	4045197944795
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Reserv ER-spännmutter: 25

ER-chucknyckel: 25

**Teknisk beskrivning**

ER-chucknyckel	25
För ER-spännhylsor	25
Reserv ER-spännmutter	25
utkragningsslängd A-mått	70 mm
spännvidd	1 - 16 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	1-16 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

---

## Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25

309680 25