

**Garant****ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302745 20     |
| GTIN         | 4045197944764 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.  
Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 13 mm

utkragningslängd A-mått: 60 mm

Utvändig-Ø D: 34 mm

Reserv ER-spännmutter: 20

ER-chucknyckel: 20

**Teknisk beskrivning**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Reserv ER-spännmutter              | 20                                |
| ER-chucknyckel                     | 20                                |
| För ER-spännhylsor                 | 20                                |
| utkragningslängd A-mått            | 60 mm                             |
| Utvändig-Ø D                       | 34 mm                             |
| spännvidd                          | 1 - 13 mm                         |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>          | 1-13 mm                           |
| fäste                              | BT 30 A = 60                      |
| Hållare norm                       | JIS B6339                         |
| Hållare norm                       | ISO 7388-2                        |
| Form                               | AD                                |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Spänntångchuck                    |

## Tillbehör

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm | 613300 25 |
|----------------------------------|-----------|