

**Garant****eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet. Med friytekylning.

**OBS!:**

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SCLCR/L 1616X09

Passande vändskär: CC.. 09T3..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 20 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 27 mm

totallängd L: 74 mm

Skruvsats förvändskär: 269028 28

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	27 mm
ISO-kod hållare	SCLCR/L 1616X09
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Skruvsats förvändskär	269028 28

Passande vändskär	CC.. 09T3..
totallängd L	74 mm
Skaftmått	16 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15