

**Garant****eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261103 20/16
GTIN	
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

**OBS!:**

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900-319886–319886.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	SVJBR/L 2020X16
Skruv för underläggsplatta	269013 1
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Skaftmått	20 mm
Skruvsats för vändskär	269023 3
Passande vändskär	VB.. 1604..
totallängd L	99 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	259033 5

Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15