

Garant**Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.3/4-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.3/4-18
GTIN	4062406036188
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	36 mm
Kärnhåls-Ø	43,25 mm
Gängstigning	1,411 mm
Gängdjup	88,9 mm
Varvper tum	18
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	29 mm
Gäng-Ø	44,45 mm
totallängd L	220 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS

gänga	1.3/4-18 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp