

Garant**HM-fräs, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202825 6
GTIN	4045197948151
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

Med **högkapacitetsbeläggning** för universell användning.**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D _c	6 mm
totallängd L	100 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tandantal Z	4
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skaftform	HB
Skärlängd L _c	30 mm
Spiralvinkel	35 grad
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,033 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hörnfasbredd vid 45°	0,07 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,1×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	210 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	140 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	M
GG(G)	lämplig	70 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		