

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm

Beställningsdata

Ordernummer	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	7,5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
totallängd L	80 mm
Huvudängd L_1	15 mm
Mittförskjutning L_3	5 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Vändskärsstorlek	5 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,2 mm
ISO-kod hållare	A08F SV95CR/L05
Inställningsvinkel κ	95 grad
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200