

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.3/8-6****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.3/8-6
GTIN	4062406035846
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	34,925 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Skaftfyrcant □	22 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	69,85 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	6
Gängstigning	4,233 mm
Kärnhåls-Ø	30,6 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNC

gänga	1.3/8-6 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp