

Garant**CNMG 120408 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	WSS
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning