

Garant**DNMG 150608 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250763 HB7020
GTIN	4045197948731
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
spån-brytare	WSM
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7020
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,3 - 0,45 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning