


Garant**CCMT 060202 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
spån-brytare	WSS
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Sort	HB7020
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CCMT 060202

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning