

Garant**CCMT 060208 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
spån-brytare	WSM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 060208

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning