

**Garant****CCMT 060204 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
Sort	HB7020
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
spån-brytare	WSM
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 060204

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning