

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.5-44****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 NO.5-44
GTIN	4062406034320
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	3,18 mm
Skafftyrkant □	2,7 mm
totallängd L	56 mm
Gängdjup	9,54 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Varvper tum	44
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	2,7 mm
Gängstigning	0,577 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gängtyp	UNF

gänga	5-44 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp