

Garant**DNMG 150408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150408 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SG
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning