

**Garant****DNMG 150412, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150412 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	SG
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning