

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.3/8-6****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1.3/8-6
GTIN	4062406038083
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	34,925 mm
Kärnhåls-Ø	30,6 mm
totallängd L	200 mm
Skafftyrkant □	22 mm
Gängdjup	69,85 mm
Gängstigning	4,233 mm
Varvper tum	6
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1.3/8-6 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp