

Garant**Positioneringsdraggtappar, Ød1×längd l1: 16X25mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 370105 16X25 |
| GTIN | 4045197943781 |
| Artikelklass | 31E |

Beskrivning**Fördel:**

- Tack vare fjäderförspänningen ingen överbelastning av den interna mekaniken och därmed lågt slitage.
- Vibrationsdämpande.
- Självhämmande, kan inte lossna oavsiktligt vid vibrationer.
- Hög repeter Noggrannhet $\pm 0,03$ mm.
- Lågt utförande.
- Enkel användning.

Användningsdata:

För snabb fastspänning, fixering, justering, byte och säkring av arbetsstycken, plattor, fixturer osv.

Material:

Seghärdat stål, brunerad

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|---------|
| Dragkraft | 5 kN |
| Längd l ₂ | 13,6 mm |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Längd l_3 | 10 mm |
| Nyckelvidd d_2 | 6 mm |
| Nyckelvidd d_1 | 30 mm |
| för uppspänningsplattor $\pm 0,05$ | 20 mm |
| Produktslag | Dragtapp |