

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 9/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 9/16-18
GTIN	4062406034979
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,411 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Gäng-Ø	14,29 mm
Gängdjup	57,16 mm
totallängd L	110 mm
Varvper tum	18
Kärnhåls-Ø	12,9 mm
Gängtyp	UNF

gänga	9/16-18 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp