

**Garant****APET 133502 FR, HU7810, Typ: ALU**

## Beställningsdata

Ordernummer	215301 ALU
GTIN	4045197953216
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p_{max}} = 6$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning $f_z$ per tand	0,2 mm
Hörnradie	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APET 133502 FR
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		