

**Maskin-gängtapp Form B DIN 371/376, obelagd, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	131260 M20
GTIN	4045197953278
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:
Med spiralspets.

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	17,5 mm
totallängd L	140 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	16 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	20 mm
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängstigning	2,5 mm
Gängdjup	60 mm
Skaftfyrcant □	12 mm
Gängtyp	M
gंगा	M20
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		