

Garant**Spindel, Typ: TR16I****Beställningsdata**

Ordernummer	361119 TR16I
GTIN	4045197953384
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

trapetsformad spindel för optimal kraftöverföring.

Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105 – 361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123 – 361137.

Användningsdata:

TR14 och TR16 **för utvändig fastspänning**, TR14I och TR16I **för invändig fastspänning**.

Passar till:

Spännmoduler nr 361105 – 361110.

Specialtillbehör:

Spindelförlängningar nr 361120, momentnyckel nr 656050 120.

OBS!:

Reservdelar till spindlar nr 361176, 361177 och 361178.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	40 mm
passar färgkod	Xpent1-2
SW ₁	13
SW ₂	30
längd L	229,6 mm
Serie	Xpent

Produktslag

Spindel

Tillbehör

Mutter Xpent Typ 1

361177 1

Spindelankare Xpent Typ 1

361176 1

Spindelmutter Xpent, komplett med ring Typ 1

361178 1