

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.2-64****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 NO.2-64
GTIN	4062406000165
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	64
Gäng-Ø	2,18 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,399 mm
Kärnhåls-Ø	1,9 mm
Gängdjup	6,54 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	45 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Gängtyp	UNF

gänga	2-64 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp