

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 11/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 11/16-16
GTIN	4062406037352
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	16 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	11 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	17,462 mm
Varvper tum	16
totallängd L	125 mm
Gängdjup	34,92 mm
Gängstigning	1,588 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	14 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	11/16-16 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp