

Garant
HM-fräs med fler spåndelare TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm

Beställningsdata

Ordernummer	203107 12
GTIN	4045197954138
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Höghöghastighetsfräsar med **ojämn skärledning** och **ojämn dynamisk stigning**. Optimerad böjållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.

Spåndelare för kontrollerad spånåbrytning.
OBS!:

h_{max} : De värden som anges i tabellen är maximivärden.

$a_{e,max} = 0,05 \times D$ för TPC-bearbetning.

Tolerans nom.-Ø: f8

Tandantal Z: 7

Spiralvinkel: 40 grad

Matningsriktning: horisontell och sned

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Balanseringskvalitet med skaft: G 2,5 med HB

Tandantal Z: 7

Skärlängd L_c : 48 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Hörnfåsbredd vid 45°: 0,24 mm

Spånets medeltjocklek h_{max} för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm²: 0,054 mm

Teknisk beskrivning

Spånets medeltjocklek h_{max} för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,054 mm
Tandantal Z	7
Tolerans nom.-Ø	f8

Skärlängd L_c	48 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,24 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	40 grad
totallängd L	100 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Skär- \varnothing D_c	12 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	lämplig		