

**Garant****Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 40, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
- GARANT – med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriakta gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

**OBS!:**

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14 – M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Hållare norm: ISO 7388-2

längdkompensering tryck: 12,5 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 55 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 93 mm

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	93 mm
Invändig diameter D <sub>1</sub>	31 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
längdkompensering tryck	12,5 mm
Utvändig-Ø D	55 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Produktslag	Gängskärningschuck