

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 7/16-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 7/16-27
GTIN	4062406034795
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	11,11 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	33,33 mm
Varvper tum	27
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,94 mm
Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Skafftyrkant □	7 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängtyp	UNS

gänga	7/16-27 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp