

**Garant****Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 30, Gäng-kapacitetsområde: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	334662 M3-12
GTIN	4045197954404
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
- GARANT – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

**OBS!:**

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14 – M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Hållare norm: ISO 7388-2

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 63 mm

**Teknisk beskrivning**

längdkompensering tryck	7,5 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
Utvändig-Ø D	38 mm
utkragningenslängd A-mått	63 mm
längdkompensering drag	7,5 mm
Invändig diameter D <sub>1</sub>	19 mm
fäste	BT 30
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Produktslag	Gängskärningschuck