

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.5-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 NO.5-40
GTIN	4062406036577
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	9,54 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Kärnhåls-Ø	2,59 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,635 mm
Norm	DIN 371
Varvper tum	40
totallängd L	56 mm
Skaftfyrcant □	2,7 mm
Gäng-Ø	3,18 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	UNC-LH

gänga	5-40 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp