



Gängtappschuck, Skaft-Ø 32 mm, Gäng-kapacitetsområde: M14-33



Beställningsdata

Ordernummer	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Cylinderskaft enligt DIN 1835 – form B och E.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14 – M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

längdkompensering tryck: 20 mm

längdkompensering drag: 20 mm

Utvändig-Ø D: 78 mm

Invändig diameter D₁: 48 mm

utkragningslängd A-mått: 132,5 mm

Teknisk beskrivning

längdkompensering drag	20 mm
------------------------	-------

Utvändig-Ø D	78 mm
längdkompensering tryck	20 mm
Invändig diameter D ₁	48 mm
utkragningslängd A-mått	132,5 mm
fäste	Skaft-Ø 32 mm
Produktslag	Gängskärningschuck