

**Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380777 250
GTIN	2050001944412
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till stora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

polplattans slipmån	6 mm
Höjdtolerans	0 / -1 mm
möjlig centreringsborring J	25×20 mm
vikt	20 kg
centrerings-Ø	200 mm

Gäng-Ø	4xM8
Ø chuck	250 mm
centreringsdjup	4 mm
magnetfälthöjd	10 mm
hålcirkel Ø	232 mm
nominell vidhäftningskraft	150 N/cm ²
höjd	57 mm
parallellpodelning	12+3 mm
Produktslag	Magnetspännchuck