

**Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380777 300
GTIN	2050001944429
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till stora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

möjlig centreringsborring J	25×20 mm
Höjdtolerans	0 / -1 mm
polplattans slipmån	6 mm
magnetfälthöjd	10 mm
höjd	62 mm

centrerings-Ø	250 mm
nominell vidhäftningskraft	150 N/cm ²
Gäng-Ø	4×M8
centreringsdjup	4 mm
parallellpodelning	12+3 mm
hålcirkel Ø	285 mm
Ø chuck	300 mm
vikt	31 kg
Produktslag	Magnetspännchuck