

**Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 350mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380777 350
GTIN	2050001949264
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till stora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

Höjdtolerans	0 / -1 mm
centreringsdjup	5 mm
hålcirkel Ø	334 mm
höjd	62 mm
Gäng-Ø	4×M8

centrerings-Ø	300 mm
vikt	43 kg
Ø chuck	350 mm
möjlig centreringsborrning J	25×20 mm
nominell vidhäftningskraft	150 N/cm ²
parallellpoldelning	12+3 mm
magnetfälthöjd	10 mm
polplattans slipmån	6 mm
Produktslag	Magnetspännchuck