



Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	380776 150
GTIN	2050001943644
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till medelstora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	100 N/cm ²
parallellpoldelning	1,9 mm
centreringsdjup	4 mm
vikt	7 kg
magnetfälthöjd	8 mm

polplattans slipmån	5 mm
Ø chuck	150 mm
hålciinkel Ø	132 mm
Gäng-Ø	4×M8
Höjdtolerans	0 / -1 mm
centrerings-Ø	110 mm
möjlig centreringsborrning J	24×5 mm
höjd	50 mm
Produktslag	Magnetspännchuck