

**Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380776 250
GTIN	2050001943668
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till medelstora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

hålcirkel Ø	192 mm
parallellpoldelning	1,9 mm
nominell vidhäftningskraft	100 N/cm ²
Höjdtolerans	0 / -1 mm
magnetfälthöjd	8 mm

polplattans slipmån	5 mm
centreringsdjup	4 mm
vikt	20 kg
Ø chuck	250 mm
höjd	57 mm
Gäng-Ø	4xM8
möjlig centreringsborrning J	250x5 mm
centrerings-Ø	250 mm
Produktslag	Magnetspännchuck